

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	949051 3
GTIN	4062406073183
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Uși cu opritor tampon. Corpul dispune de o **șarpantă**, tălpi de alunecare din plastic, precum și un **panou detașabil** pe fațada principală. Un raft de depozitare cu 2 cârlige de haine per compartiment. Construcția deosebită permite, în ciuda lățimii compartimentului de 300 mm, depozitarea căștilor de protecție (model brevetat).

Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conținut în setul de livrare).

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Dulapurile sunt livrate complet montate.**
- **Lacăte pentru încuietoare codurile 085822–085890, și lacăt DOM cod 085812; 085814. Cod 085816 Ref. 45.**
- **Recomandat pentru sisteme de închidere.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime utilă per compartiment de haine	1240 mm
Lățime utilă per raft pentru pălării (cască integrală)	240 - 280 mm
Panou detașabil	da
Înălțime în față	1850 mm
Număr de rafturi de depozitare fixe retrase	1
Execuția butucului	Încuietoare
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Fante de aerisire pe peretele posterior	nu
Lățime utilă per compartiment de haine	240 mm
Adâncime	500 mm
Număr de uși	3
Fante de aerisire pe ușă	nu
Lățime	900 mm
Execuția structurii de bază	Soclu cu panou
Înălțime în spate	2000 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării cu șarpantă	420 - 480 mm
Este posibilă vopsirea specială	da
Lățime raft	295 mm
Adâncime utilă per raft pentru pălării	250 mm
Standard	DIN 4547
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Recomandat pentru cască integrală	da
Adâncime utilă per compartiment de haine	475 mm
Plăcuță pentru nume	da
Greutate	69,3 kg
Adâncimea raftului de depozitare	250 mm
Număr de bare suport pentru haine	1
Șarpantă	da
Pentru lacăt	da

Grosimea materialului	0,8 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de garderobă

Accesorii

Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu cheie comună Ø carcasă 45 mm	085812 45
Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu chei diferite Ø carcasă 45 mm	085814 45
Lacăt de preciziefără butuc Ø carcasă 45 mm	085816 45
Lacăt de precizie cu buclă înaltăînchidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Încuietoare Tip R	914190 R