



Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta Multicolour con rivestimento in plastica, Hex-Plus, Numero di giraviti: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627133 9
GTIN	4013288188403
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

La nuova sfera di tenuta a scatto in acciaio di grande qualità trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave, anche in posizione angolata. Questa funzione di fermo fa di questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l'alto o verso il basso, oppure profondi.

Il supporto in plastica permette di sfilare facilmente ogni singola chiave senza dover spostare le altre.

Vantaggi:

Strumento di ricerca degli utensili „Take it easy“ con codifica cromatica delle dimensioni – **per un ritrovamento semplice e rapido.**

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, temprato (tenace), superficie Black Laser.

Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata – a partire da 3 mm con sfera di tenuta: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Conservazione in: Supporto in plastica

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	metrica
Dimensione chiavi	1,5
Dimensione chiavi	2

Dimensione chiavi	2,5
Dimensione chiavi	3
Dimensione chiavi	4
Dimensione chiavi	5
Dimensione chiavi	6
Dimensione chiavi	8
Dimensione chiavi	10
Numero di giraviti	9
Denominazione originale prodotto	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo	Sfera di tenuta a partire da Dim. 3
Codificazione cromatica	sì
Codolo con rivestimento in plastica	sì
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite