

**Cadenas à cylindre à clés différentes, Ø corps max: 40mm****Données de commande**

N° commande	GG5881 40
GTIN	4067263140702
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Rouleau abrasif Ø 100x100 mm avec disposition des lamelles en éventail. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.
comme 568480.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

10 × cadenas avec 3 clés chacun.

Description technique

Fermeture	à clés différentes
Anse à double verrouillage	oui
Matériau boîtier	Laiton
Mécanisme de fermeture	Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
adaptabilité	non
Pour barillet extractibles	non

Fiche technique

Matériau branches	Acier, chromé
Nombre de clés	30
Ø anse	6 mm
Avec cache-entrée	non
Ø corps max	40 mm
Anse trempée	oui
Nombre de serrures	10
Type de produit	Cadenas

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5881-40>