

Hoja de datos



Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 1,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	626105 1,5
GTIN	4045197921567
Clase de artículo	62B

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).

Superficie niquelada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	92x16 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/626105-1,5>