

**Plăcuță amovibilă TCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HBT130, Referință: 110204****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2684 110204
GTIN	4067263096931
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Cuprins	261012 HBT130
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2684 110204