

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja na kolesih, Tip: CH



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	948261 CH
GTIN	4062406074463
Razred artikla	9GS

Opis

Izvedba:

Računalniška omara z dvokrilnimi vrati, ki se ločeno zaklepata, in s polikarbonatnim okencem ali z loputo za tiskalnik. Opremljena s predelno steno za predelek s pocinkano polico za postavitve računalnika (stolpa), izvlekljiva polica (nosilnost 45 kg) z razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Predal za tipkovnico s poglobljenim in odstranljivim odlagalnim koritom, z bambusovim naslonom za dlani in razbremenitvijo natezanja električnega kabla. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Odprtina za kable na zadnji strani ohišja. Odlagalna plošča iz bambusa.

Na 4 kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro, Ø 125 mm), nameščeni so tudi ročaji.

Prostorsko varčno ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, z zaklepanjem in predalom za shranjevanje kabla. Samopodporna, brezstopenjsko nastavljiva dvižna vrata z oknom iz polikarbonata.

Lakiranje:

Ogrodje in predal za tipkovnico svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm
-----------------------------------	--------

Podatkovni list

Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Širina v G	40
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Širina	1000 mm
Globina	700 mm
Masa	120 kg
Višina	1770 mm
Globina v G	28
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Uporabna širina leve spodnje omare	700 mm
Uporabna širina desne spodnje omare	223 mm
Tip vtikača, vhod	J
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Ø koles	125 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/948261-CH>