



**PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 11×16 mm,
Anvendelig slangelængde: 6m**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080241 6
GTIN	7391390097484
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling nr.080285 og stål-nippel nr.080290.

Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	6 m
Materiale	PU-spiralslange
maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, stiknippel	1/2 tommer
Indvendig slange-Ø	11 mm
Tilslutning, lynkobling	1/2 tommer

Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	blå
maks. sprængtryk	35 bar
Produkttype	Slange

Tilbehør

SikkerhedskoblingerUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080285 1/2
Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080290 1/2