List s podacima

KOMET

KOMET® Unisix izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tipa W29: 10-130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Razred artikla	24T

Opis

Odgovara:
Br. 236630; 236635; 236650
Napomena:
Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
Zbog posebne geometrije oštrica mogu se primjenjivati samo za KOMET KUB® svrdla s izmjenjivim pločicama, za desni smjer obrade.

Tehnički opis

oznaka	10-130
Posmak f u čeliku < 900 N/mm^2	0,08 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204
Vrsta	BK8425
Tip	INOX
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		