

Hoja de datos

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo de ordenador transportable, Tipo: FR



Datos de pedido

Número de pedido	948141 FR
GTIN	4062406073992
Clase de artículo	9GS

Descripción

Ejecución:

El **cajón para el teclado** encaja en la posición final, cerrable, con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción. Pieza superpuesta con cajón para el teclado con chapa perforada lateral □ 9x9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos GARANT easyFix y soportes.

Carcasa de ordenador con ventilador y estante galvanizado regulable y bandeja portaobjetos de bambú.

Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad Ø 125 mm y tiradores deslizantes.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de Ø > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura	750 mm

Hoja de datos

Profundidad	500 mm
Altura	1170 mm
Anchura en G	30
Peso	69 kg
Estructura inferior anchura útil	700 mm
Estructura inferior altura útil	645 mm
Clase de protección IP	IP 41
Tipo de enchufe entrada	E
Tensión nominal	250 V
Interruptor ON/OFF	sí
Ø rueda	125 mm
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9x9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Estación de trabajo de ordenador

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/948141-FR>