

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265015 08/07
GTIN	4069515024723
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy. Stopka vyztužená tvrdokovem.

Upozornění:

Zkrácení vrtací tyč až na délku $L_{min.}$ je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

ISO kód držáku	A08X SDUCR/L07
Středové přesazení L_3	8 mm
Velikost destiček	7 mm
Délka vyložení L_1	88 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Celková délka L	128 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
$\varnothing$ minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
$\varnothing$ stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Série	Master Mute

Technický list

Připojovací závit	M7×0,5
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč