

Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

Struttura portante con ruote piroettanti, Altezza: 1050mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927006 1050
GTIN	4062406107833
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Fornitura:

Struttura portante n. art. 927000, set di ruote piroettanti con freno n. art. 927202 Dim. 2.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Altezza	1050 mm

Scheda tecnica

Per profondità piano	750 mm
Larghezza	50 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Struttura portante

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/927006-1050>