



**Formato convenienza: 3 set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollici, 21 pezzi**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6056 6
GTIN	4069515051699
Classe articolo	GGN

### Descrizione

**Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124.**  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

**Uso:**

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8  
e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Fornitura:**

3 set di chiavi a bussola n. art. 630268 6.

**Fornitura:**

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;  
13

Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5; 6

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150

Prolunghe da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

## Scheda tecnica

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4  
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

### Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	257 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola
USP1	3 set di 21 chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6056 6