




Komplet PVC-lepilnih trakov



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3794 50X33
GTIN	4067263137689
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so **popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje**.

Gladek PVC-zaščitni trak iz nežne mehke PVC-folije.

Za zaščito gladkih podlag, npr. lesa, aluminija ali stekla.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 3 tedne.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Tehnični opis

Raztegljivost	120 %
Širina	50 mm
Natezna trdnost	1,67 N/mm
Lepilna masa	Naravni kavčuk

Vrsta lepilnega traku	enostranski
Črtalo na voljo	ne
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Temperatura skladiščenja	20 °C
Posebnosti	prilagodljivost
Dolžina	33 m
Lepilna moč na jeklu	0,11 N/mm
Debelina	0,13 mm
temperaturna obstojnost do	40 °C
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Tesnjenje
Nosilni material	PVC-folija
Barva	rdeča
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Značilnost blagovnega imena	rdeča
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

PVC-lepilni trak Širina×dolžina (mm×m) 50X33	083794 50X33
--	--------------