

**Industrijska spojka Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080231 1/4
GTIN	4062406423117
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), **NW 7,8**. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.

Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Material:

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.

Tehnični opis

Material	medenina
Pretok	2000 l/min
Priključni notranji navoj	1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Vrsta izdelka	Spojka