


Garant

Cenově výhodné balení – odjehlovač z tvrdokovu spirálový 90°



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG8154 1
GTIN	4067263090908
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Jako č. 208154.

Odjehlovač **s leštěným prostorem pro odvod třísek** a **ostrými břity** speciálně pro obrábění hliníku a plastů.

Tolerance: **Rozměr S = +/- 0,2 mm.**

Úhel špičky = +/- 5 úhlových minut.

Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

Technický popis

Posuv f_z v PMMA Acryl	0,01 mm
Obsah	5
Fazetkové frézování	45 stupeň
Ø břitu D_c	1 mm
Rozměr s	0,7 mm

Technický list

Celková délka L	50 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D _s	3 mm
Posuv f _z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,01 mm
Počet zubů Z	3
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	480 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	440 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	210 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	150 m/min	N
POM GF25	vhodný	150 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N

Technický list

PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	vhodný	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG8154-1>