



Spiralna najlonska cev, 1/4-colska, s spojko, Uporabna dolžina cevi: 5m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080057 5
GTIN	4062406734848
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od -60 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Priključek hitre spojke	1/4 col
Temperaturno območje	-60 - 60 °C
Notranji Ø cevi	6 mm
Zunanji Ø cevi	8 mm
Uporabna dolžina cevi	5 m
Vrsta izdelka	Cev

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/080057-5>

