



Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni, Ø 8 × 12 mm, Uporabna dolžina cevi: 10Sm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080071 10S
GTIN	7391390404046
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Navijalnik s cevjo iz poliuretana v vpadljivi **neonsko zeleni barvi**.

Nezlomljivo, zaprto **ohišje iz umetne mase** za uporabo na področjih, kjer je veliko umazanije in prahu. Kompaktna izvedba in preprosta montaža na steno ali strop z območjem vrtenja **180°**.

PU-cev, primerna za **večji pretok**; velika odpornost proti obrabi; z jeklenimi priključki za stisnjeni zrak.

Varnostni navijalnik gibljive cevi z vodilom za cev in nadzorovanim, močnim uvlekom cevi.

Napotek:

Za spojke glejte art. 080286.

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	10 m
Barva ohišja	modra
Barva cevi	neonsko zelena
Material cevi	Poliuretan
Izhodni priključek	1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar

Material ohišja	Umetna masa
Navijalna avtomatika SCS	da
Vhodni priključek	1/4 col
Notranji Ø cevi	8 mm
Zunanji Ø cevi	12 mm
Širina ohišja	406 mm
Globina ohišja	190 mm
Višina ohišja	313 mm
primerno za	Visokotlačni
Značilnost blagovnega imena	Ø 8 × 12 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi

Pribor

Varnostna spojkaNotranji navoj Priključni notranji navoj 1/2 col	080286 1/2
Varnostna spojkaNotranji navoj Priključni notranji navoj 1/4 col	080286 1/4
Varnostna spojkaNotranji navoj Priključni notranji navoj 3/8 col	080286 3/8