

**CCMT váltólapka, simító, 30 darab, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2617 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	4,25 mm
Tartalom	260088 HBT130
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm

Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Darabszám	30
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2617 120404