



Pachet lanterne de buzunar cu LED și cu acumulator



Date comandă

Numărul de comandă	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. **Comutare în 2 trepte**, cu funcție suplimentară **boost**, oferă **o putere excelentă de iluminare**, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină.

- **Monitorizarea încărcării și a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.**
- **Durată lungă de funcționare cu putere constantă de iluminare.**
- **Mufă de încărcare USB-C.**
- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Cu cap de lampă focalizabil.**

Caracteristică:

Conținut 4 bucăți

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și acumulator. Cu curea de mână.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate, consultați Cod 081365.

Descriere tehnică

Flux luminos Boost	700 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Durata de iluminare	1,5 h
Ø cap	28 mm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Clasă de protecție IP	IP 54
Greutate	95 g
Lungimea totală	144 - 154 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	400 lm
Durată de iluminare boost	30 s
Număr de acumulatori incluse	4
Flux luminos treapta 2	140 lm
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Valoare CRI	>80
Capacitate acumulator	1,6 Ah
Acumulator înlocuibil	da
Durată de iluminare treapta 2	5 h
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LED și cu acumulator Tip 150	081363 150
Acumulator de schimb 16650	081365 16650