



## Accoppiamento rapido con raccordo tubo (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Classe articolo	GGN

### Descrizione

**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

### Descrizione tecnica

Ø Interno raccordo tubo	6 mm
Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Tipo di prodotto	Giunto

### Accessori

Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile Ø  
Interno raccordo tubo 6 mm

080172 6