

**Nóż introligatorski CutiX® z uchwytem magnezowym, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	845051 18
GTIN	4003773087533
Klasa artykułu	86E

Opis**Wykonanie:**

Niezawodni towarzysze z unikalną stabilizacją ostrza. Innowacyjna szyna stabilizująca ze zmiennym wysuwem. Mocna i trwała obudowa z magnezu. Lekkość tworzywa, wytrzymałość aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Oczko mocujące zabezpieczające narzędzie. Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o szerokości 18 mm.

Zalety:

- **Płaskie i ergonomiczne suwaki oddzielnie do ostrza i szyny stabilizującej. Brak możliwości przypadkowego uruchomienia suwaków.**
- **Unikalna stabilizacja ostrza. Precyzyjny nacisk bez ryzyka skaleczenia. Brak możliwości przypadkowego wygięcia lub pęknięcia ostrza.**

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.

Opis techniczny

liczba ostrzy	3
grubość grotu	0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	8
długość noża bez ostrza	165 mm
długość grotu	100 mm
szerokość grotu	18 mm
materiał uchwyty	Magnez

Rodzaj produktu

Nóż introligatorski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/845051-18>
