



Výhodné balenie 4x kladivo bez spätného rázu s násadou z ocelevej rúrky



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6023 40
GTIN	
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.

Násada z ocelevej rúry s gumovou rukoväťou odolnou proti oleju.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné úder pri montážnych prácach.

Rozsah balenia:

4x mäkké kladivo, bez spätného rázu č. 754900 veľ. 40.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Technický opis

Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál násady	Oceľová rúra
Hmotnosť	0,805 kg
Materiál púzdra	Oceľová rúra
Celková dĺžka	300 mm

Technický list

Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Séria	SUPERCRAFT
Dĺžka hlavy s nastavcov	115 mm
Povrch	Práškovy nanášaný lak
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo
USP1	4× kladivo bez spätného rázu s násadou z ocelevej rúrky

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6023 40