

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer, Modello: FR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	948131 FR
GTIN	4062406073930
Classe articolo	9GS

Descrizione

Esecuzione:

Il **cassetto porta-tastiera** si blocca in posizione, richiudibile, con poggiapolsi in bambù e fermi. Sopralzo con cassetto porta-tastiera, con lamiera forata laterale □ 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix. **Custodia per computer con ventola**, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in bambù.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con Ø > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Larghezza	750 mm
Profondità	500 mm

Scheda tecnica

Larghezza in G	30
Peso	69 kg
Altezza	1020 mm
Larghezza utile struttura portante	700 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Grado di protezione IP	IP 41
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	E
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/948131-FR>