

Garant

Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK, VDI 30, zakres mocowania: 1-16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Klasa artykułu	31B

Opis

Wykonanie:

- Środek chłodzący doprowadzany jest przez otwór w uchwycie.
- Maksymalne ciśnienie środka chłodzącego 50 bar.
- typ GARANT z kluczem mocującym Torx® dla uzyskania dobrego połączenia ciernego.

Zastosowanie:

w tokarkach numerycznych oraz centrach obróbkowych.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Arkusz 2.

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 16 mm
Klucz do mocowania	TX25
długość wysięgu l_1	90 mm
Ø zewn. uchwytu d_1	50,5 mm
Wielkość VDI	VDI 30

Karta danych

Kod kolorów dla chwytów VDI

VDI 30

Rodzaj produktu

Krótkie uchwyty wiertarskie VDI

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/319715-1-16>