Garant

Porte-plaquettes convexe Vario Plus Eco pour carottage, droite, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 105/143mm



Données de commande

N° commande	274512 105/143
GTIN	4067263950332
Classe d'article	21U

Description

Exécution:
Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.
Adapté(s) pour:
Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.
Attention:
Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).
Remarque(s):
D_1 = Ø min. pour la 1ère gorge / D_2 = Ø max. pour la 1ère gorge.

Description technique

Ø max. 1ère gorge D_2	143 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	105 mm
Plaquette adaptée	273664 – 273786
Série	Vario Plus Eco

Profondeur coupe max. t_{max}	18 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	2 mm
Type de produit	Porte-plaquettes