

**Garant****GARANT GreenPlus Power Force (formato convenienza)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l'utilizzo nell'industria alimentare.

**Estremo potere sgrassante** grazie alla tecnologia ibrida. Tracce di sporco bruciato, grassi speciali, oli, fuliggine, residui di gomma, bitume, cere e paste vengono sciolti grazie agli estratti vegetali e rimossi velocemente dalla superficie grazie alla tecnologia a base di tensioattivi. Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.

Power Force è un detergente acquoso senza schiuma a base di materie prime rinnovabili. Le sostanze naturali consentono di eliminare efficacemente la sporcizia senza intaccare le superfici. Un gradevole profumo e l'assenza di solventi e VOC lo rendono perfetto per lavorare in modo efficace e sicuro. Power Force rappresenta un'alternativa efficace ai solventi. È utilizzabile, oltre che manualmente, anche in apparecchi per la pulizia dei componenti. In questo tipo di applicazione, il detergente può essere utilizzato più volte e supporta efficacemente l'approccio circolare. Ciò non consente solo di risparmiare risorse ma anche di evitare eventuali rifiuti. Sulla base della certificazione NSF, il detergente può essere utilizzato per la fase di manutenzione nonché nell'industria alimentare.

- **Non soggetto a obbligo di etichettatura.**
- **Utilizzabile manualmente e meccanicamente.**
- **Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.**

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

---

## Descrizione tecnica

Contenuto	0,5 l
Spessore	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Forma	liquido
Punto di ebollizione	100 °C
Temperatura di immagazzinamento	2 - 35 °C
Esecuzione	Nebulizzatore
Colore	trasparente
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Campo di impiego temperatura	2 - 40 °C
Valore pH	10,5 - 11
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Detergente universale

---

## Accessori

Sgrassatore GARANT GreenPlusPower Force Contenuto (ml  
oppure l) 500

088006 500