

Garant

CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 09T308



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2905 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Aantal	50
Inhoud	250052 HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Soort	HB7140-2
Snedecomdities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2905 09T308