



Fordelspakning slibefiberrulle



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5115 220/5
GTIN	4067263136101
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn. Uden korrosionsfarlige bestanddele, kan anvendes tørt og vådt (**som 556110, 556115**).
som 556115.

Fordel:

- Tilpasser sig emnets form.
- Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
- Ensartet reproducerbar finish.
- Til tør og våd anvendelse.
- Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.

Indhold:

5 ruller/bundt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

Indhold	5
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rullebredde	115 mm
Rullelængde	10 m
Produktnavnsegenskab	115 mm×10 m
Produkttype	Slibefiberrulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/GG5115-220/5>