

Garant**Plaktukas be atatranksos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas,
Plaktuko galvutės Ø: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	754750 32
GTIN	4045197923547
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo). **Be atatranksos** dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui. Kotas iš riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

Koto ilgis	285 mm
Plaktuko galvutės Ø	32 mm
Bendras ilgis	320 mm
Svoris	0,391 kg
Galvutės ilgis su antgaliais	100 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 32 mm

754720 32

Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 32 mm

754730 32

Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 32 mm

754840 32