

Garant**Universele basisstelling, Diepte 600 mm, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990020 2000
GTIN	4045197518095
Artikelklasse	91I

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer stabiele vierkante stijlen 40×40×2 mm, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen. Stijlen met kunststof voetplaat. **Legborden met zeer grote belastbaarheid** van sterk plaatstaal met naar binnen afgekante zijvlakken.

Totale veldbelasting: bij 600 mm legbordafstand maximale veldbelasting 1375 – 5500 kg.

Toepassing:

ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief etc. De maatvoering is afgestemd op in de handel gebruikelijke metalen en kunststof opbergmiddelen – optimale ruimtebenutting. Kan als losse stelling, stellingrek of dubbele stelling worden opgesteld.

Eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage zonder te schroeven; legborden hoeven alleen maar te worden ingehangen en met bijbehorende conische pennen (nr. 968420) te worden vastgezet.

Kleur:

stellingstijlen diepzwart RAL 9005, legborden grijs, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Magazijnbakken voor de indeling van de universele stellingen vindt u in groep 96.**
- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**

- Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Opbouwmaat basisstelling breedte	1058 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat	950 mm
Klantmontage	ja
Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand	1375 - 5500 kg
Legbord bevestigingstype	Conische pennen
Aantal legborden	5
Legbord breedte	1000 mm
Inhaken	ja
Opbouwmaat basisstelling hoogte	2004 mm
Aantal stellingstaanders	4
Stellingopbouw	Basisstelling
Stellinghoogte	2000 mm
Legbord diepte	600 mm
Stellingdiepte	600 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	180 kg
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Productnaamattribuut	Diepte 600 mm
Producttype	Legbordstelling

Accessoires

Set wiggen en conische pennen voor universele stelling	968420
Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk Hoogte 2000 mm	990050 2000
Legbord, los, met 4 dragers en 4 spieën Diepte 600 mm	990060 600

