Garant

Mini-barre d’alésage, acier, à droite, Longueur de col L1 / dim. plaquette d: 12/6mm

Données de commande

N° commande	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Classe d'article	21V

Description

Exécution:
- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

Description technique

Vis pour plaquettes	279815 10
Taille plaquette	6 mm
Longueur de tête L_1	12 mm
Longueur totale L	80 mm
Hauteur de serrage L_2	15,6 mm
Série	Mini
∅ queue D_s	16 mm

Arrosage interne	oui
Type d'utilisation	à droite
Type de produit	Barre d'alésage

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/270002-12/6