




NC-koneruuvipuristin, Tyyppi: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	360565 125
GTIN	4062406401474
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat– Kiinnitysalueen optimaalinen suhde kokonaispituuteen nähden.

Portaaton säätö – 100 %:n kiinnitysvoima 360°:ssa.

Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu**.

Paritarkkuus 0,02 mm.

- **Molemmanpuoleinen kierre (M8), työkappaleen tuen kiinnittämiseen.**
- **Kulutusta kestävä voimantehostin**
- **Täsmälliset suuntausurat.**
- **Sivuttainen ulostuloaukko lastujen ja jäähdytysnesteen poistamista varten.**
- **Vain vähän huoltoa tarvitseva painekara – tasainen paineteho kulutusta kestävällä, mekaanisella voimantehostimella.**

Tunnus:

- **Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara.**
- **Parempi toimintavarmuus.**
- **Optimoitu lastusuoja.**
- **Helppo puhdistaa.**

Käyttö:

Käytettävissä vaaka-asennossa. Monikäyttöinen kiinnitysväline työstökeskuksiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x porrasleuka ja 1x käsikampi.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleuat nro 360579.

Oikaisu- ja kiinnityssarja nro 360530.

Yleiset leukamerkit esim. nro 361400 - 361660, nro 361295 - 361298.

Työkappaleen tuki ja kampi, nro 360555 ja 360800.
Leukojen pikavaihtojärjestelmä nro 361293 125 ja 361294 125.

Huomautus:

Oikaisumitat eivät sovi yhteen muiden merkkien kanssa.

Tekninen kuvaus

Suurin avautuma	230 mm
Poikittaisura n H7	20 mm
Kokonaispituus L	441 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
r	128 mm
Perusrungon pituus a	398,5 mm
Kiinnitysalue d	48 - 230 mm
Sarja	HOLEX NC
g	21 mm
t	62,5 mm
Kiinnitysalue b	0 - 182 mm
Perusrungon korkeus c –0,02	95 mm
Perusrungon leveys B	126 mm
Tyyppi	125ST
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle	2
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HOLEX NC
Pitkittäisura l H8	20 mm
Paino	30 kg
#Avainkoko SW	14 mm
Kokonaiskorkeus F	134,5 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin