

Garant

Krátká vrtací hlavička, VDI 30, Rozsah upínání: 1-16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Třída artiklu	31B

Popis

Provedení:

- Přívod chladicí kapaliny přes otvor kolíčku.
- Maximální tlak chladicí kapaliny 50 barů.
- Typ GARANT s upínacím klíčem Torx® pro silové utažení.

Použití:

U NC soustruhů a obráběcích center.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

Rozsah upínání	1 - 16 mm
Upínací klíč	TX25
Délka vyložení l_1	90 mm
Vnější Ø sklíčidla d_1	50,5 mm
Velikost VDI	VDI 30
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Krátký upínací trn se sklíčidlem VDI

