

Garant

WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 080404



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2978 080404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
število kosov	30
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Vsebina	251962 HB7140-2

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2978 080404