

Garant**Výhodné balenie otočných rezných platničiek APMT 100305 TR, HB7515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Vhodné pre:

HOLEX GG2123, GG2124, ako aj rohové frézy 90° GARANT a HOLEX č. 215800 – 215870.

Obsah:

50 × 215879 ST1400

Upozornenie:

Referenčné hodnoty

Pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,1 mm
Obsah	50 hod.
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100305 TR
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	440	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	310	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	250	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	230	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	320	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	210	M
GG(G)	podmienene vhodný	210	K
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suchý	vhodný		
vzduch	vhodný		

Vhodné výrobky<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG2127-ST1400>