

**Garant****Paket vrtljivih rezalnih obračalnih ploščic ANGX 10T308ZEER, HB9540****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2131 ST1400 |
| GTIN                  | 4067263078852 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Opis****Primerno za:**

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052–213058.

**Vsebina:**

50 × 213066 ST1400

**Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnični opis**

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Vsebina                                          | 50              |
| Podajanje $f_z$ na zob                           | 0,9 mm          |
| ISO-oznaka obračalne ploščice                    | ANGX10T308      |
| Zvrst                                            | HB9540          |
| Rezalni material                                 | Karbidna trdina |
| priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$ | 0,8 mm          |
| maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$  | 1 mm            |
| Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$  | 1,6 mm          |
| Število zamenljivih ploščic/rezil                | 4               |

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 750 N/mm  | primerno         | 260 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         | 240 m/min      | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno         | 220 m/min      | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         | 180 m/min      | P          |
| mokro maks.       | pogojno primerno |                |            |
| Zrak              | primerno         |                |            |

## Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG2131-ST1400>