

Zestaw wałeczków pomiarowych w kasie drewnianej klasa dokładności 1, Typ: 4-5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483820 4-5
GTIN	2050001048592
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Zestawy wałeczków pomiarowych są przejrzysto umieszczone w drewnianej kasie z opisanymi otworami (od $\varnothing 1,5$ mm oznaczenie umieszczone jest dodatkowo bezpośrednio na wałeczkach). Długość wałeczków 40 mm do $\varnothing 0,99$ mm, powyżej 70 mm. Od $\varnothing 0,1$ mm do $\varnothing 2,49$ mm obustronnie ze sfazowaniem, od $\varnothing 2,5$ mm jedna strona sfazowana.

Klasa dokładności 1: $\varnothing$ wałeczków $\pm 0,001$ mm. 1 kasetka drewniana.

Zastosowanie:

Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatach albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.

Opis techniczny

liczba kołków pomiarowych	100
skok	0,01 mm
zakres wymiarów nominalnych	4,01 - 5 mm

Karta danych

Norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	1
twardość	60 ± 2 HRC
materiał	Stal na sprawdziany
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S18
Rodzaj produktu	Sprawdzian wałeczkowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/483820-4-5>