


**HOLEX****Cenově výhodné balení – brusný kotouč se suchým zipem (A) děrování 15x****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5779 60
GTIN	4062406201784
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kaširovaná smyčkovým velurem.

Brusný kotouč se suchým zipem s polootevřeným posypem, korund (A).

Odpovídá 567790.

**Použití:**

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach).

Univerzální **všestranný produkt** pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Univerzální **všestranný produkt** pro hrubý, střední a jemný brus všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

**Technický popis**

Ø kotouče	150 mm
Zrnitost	60
Obsah	300

Brusné zkratky	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	15
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Brusný kotouč se suchým zipem (A)15násobné děrování  
Zrnitost 60

567790 60

Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm

567885 150

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø  
150 mm

567887 150