


HOLEX**Pachet burghie ultraperformante din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535
HA HOLEX Pro Inox, 5 bucăți, Ø DC m7: 2,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2490 2,8
GTIN	4067263079323
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 122490.**

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăișuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătățit de rupere a așchiilor. Canale mărite de așchii, **pentru o evacuare excelentă a acestora**. Rezistență crescută la uzură datorită **substratului îmbunătățit din carbură** și a **stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB se livrează la același preț cu Cod GG2491.

Forma HB disponibilă numai de la $\geq \varnothing 3$ mm.

Descriere tehnică

Conținut	5
Lungimea totală L	55 mm
Toleranță Ø nominal	m7

Ø nominal D_c	2,8 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	12,8 mm
Avans f pentru INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm/rot
Ø cozii D_s	4 mm
Standard	DIN 6537 K
Lungimea canalului de aşchii L_c	17 mm
Număr de dinţi Z	2
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	AlTiN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Execuţie	4xD
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oţel $< 500 \text{ N/mm}^2$	recomandat	120 m/min	P
Oţel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat	110 m/min	P
Oţel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	90 m/min	P
Oţel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	recomandat	80 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	55 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	45 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	recomandat	35 m/min	S

Umiditate maximă

recomandat

Umiditate minimă

indicat în anumite condiții

Accesorii

HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă
cilindrică DIN 6535 HA Ø DC m7 2,8 mm

122490 2,8