

**Garnitura nastavkov z notranjim navojem 10-delne, Priključni notranji navoj: 1/4col****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080173 1/4    |
| GTIN                  | 4062406522520 |
| Razred artikla        | 02A           |

**Opis****Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: Delovni tlak: PN 35 bar/Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

**Tehnični opis**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Vsebina garniture           | 10       |
| Maksimalni obratovalni tlak | 35 bar   |
| Priključni zunanji navoj    | 1/4 col  |
| Vrsta izdelka               | Nastavki |