

**Garant****Rövid fúró tokmány, VDI 30, Befogási tartomány: 1-16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319715 1-16   |
| GTIN              | 4045197932037 |
| Árucikk kategória | 31B           |

**Leírás****Kivitel:**

- Hűtőfolyadék ellátás apozícionálófuraton keresztül.
- Maximális hűtőfolyadék nyomás 50 bar.
- GARANT típus Torx® szorítókulccsal az erős meghúzás érdekében.

**Felhasználás:**

NC-esztergagépeken és megmunkáló központokon.

**Szabvány:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

**Műszaki leírás**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Befogási tartomány              | 1 - 16 mm |
| Szorítókulcs                    | TX25      |
| Kinyúlási hossz $l_1$           | 90 mm     |
| Külső tokmány $\varnothing d_1$ | 50,5 mm   |
| VDI méret                       | VDI 30    |

VDI szár színjelölése

VDI 30

Termék fajtája

VDI rövid fúrótokmány

### Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/319715-1-16>