

Garant**SNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7120-1, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2944 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	8
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	04:25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Tartalom	251222 HB7120-1
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Darabszám	30

Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2944 120404