



ER užveržimo veržlės, skirta ER: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309585 16
GTIN	4069515040570
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309740.

Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Įspraustinė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	28 mm
Bendras ilgis L	18 mm
Sriegis	M22x1,5
maksimalus užveržimo momentas	80 Nm

Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė