

Garant **EASYFIX**

### **GARANT easyFix Flex Power, Modello: 12V**



#### **Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	957520 12V
GTIN	4069515041362
Classe articolo	91F

#### **Descrizione**

##### **Esecuzione:**

Con GARANT easyFix Flex Power, le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettrotrattori diventano power bank individuali, in modo tale che le batterie possano essere utilizzate per diverse applicazioni: ad esempio, per la ricarica di apparecchi elettrici (Dim. USB) o per la regolazione flessibile e rapida dell'altezza dei banchi da lavoro (Dim. 12 V). Con fissaggio sicuro sui sistemi di pannelli forati, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm, utilizzabile anche per applicazioni mobili. La Flex Power Station è completamente compatibile con il sistema di batterie CAS senza l'uso di un adattatore. Per le batterie di altri produttori di elettrotrattori (Milwaukee, Fein, Bosch) è necessario uno Scangrip Connector n. art. 081237; le batterie di altri produttori sono reperibili nell'eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) con il termine di ricerca "Scangrip Connector". L'interfaccia del sistema Scangrip Connect fornisce una protezione automatica contro lo scaricamento completo, oltre che una protezione contro i sovraccarichi e il monitoraggio della temperatura. Con interruttore on/off per scollegare tutti gli apparecchi collegati dall'alimentazione. Visualizzazione dello stato della batteria con 5 barre LED (vengono visualizzati gli stati della batteria del 10, 25, 50, 75 e 100%). Con LED di stato: indica quando è collegata un'utenza attiva. **Suggerimento di impiego:** possibilità di utilizzo di 24 V / 7,5 A (180 W), grazie a un collegamento in serie di 2 × Flex Power Dim. 12 V. Collegamento tramite connettore con contatti a saldare (potenza di uscita massima 90 W) incluso nella fornitura.

##### **Funzione:**

## Scheda tecnica

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

### Per:

Batterie di AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

I seguenti connettori:

AEG/RIDGID US N. 03.6158C;

BERNER N. 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARE N. 03.6140C;

BOSCH GREEN N. 03.6141C;

DEWALT N. 03.6142C;

EINHELL N. 03.6143C;

FEIN N. 03.6144C;

FESTOOL N. 03.6153C;

FLEX N. 03.6145C;

HAZET N. 03.6146C;

HIKOKI N. 03.6147C;

HILTI (21,6 V)N. 03.6157C;

INGERSOLL N. 03.6152C;

MAKITA N. 03.6148C;

MILWAUKEE N. 03,6149;

PANASONIC N. 03,6157;

RIDGID N. 03,6154;

RUPES N. 03,6159;

SNAP-ON N. 03,6151;

Würth N. 03,6150

### Fornitura:

Incluse 2 × piastre di base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2 per il fissaggio a pannelli forati.

### Nota:

**Non adatto alla ricarica di batterie.** Le batterie dei produttori devono essere caricate con le unità di ricarica originali.

## Descrizione tecnica

Potenza massima in uscita	90 W
Altezza	125 mm
Larghezza	185 mm
Serie	easyFix
Profondità	65 mm
Peso	0,34 kg

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 20
Tipo di prodotto	Caricabatterie

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: 957520 12V