

**Tulejki rozprężne do chwytu walcowego, typ / Ø zaciskania: 4/25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316260 4/25
GTIN	4045197316752
Klasa artykułu	33E

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z **chwytym walcowym**.

wskazówka:

W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.

Opis techniczny

grubość kołnierza	4 mm
Ø	60 mm
pasuje do nr 316200	4/60
należy podać wymaganą Ø mocowania	25; 32; 40; 50 mm
długość L	88 mm
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne