

Garant**Ruletă 10 buc., Lungime: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	GG4603 3
GTIN	4069515042666
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu

Haptoprene din două componente.

Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație în mm

Livrare:

10x ruletă cod 461900 ref. 3.

Descriere tehnică

Lățime carcasă	26 mm
Lungimea benzii	3 m
Lungime carcasă	62 mm
Lățimea benzii	13 mm

Fișă de date

Calibrarea	G1
Înălțime carcasă	59 mm
Standard	EG II
Tip produs	Ruletă
USP1	Ruletă

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG4603 3