

Garant GRIDLINE

Podnož s elektrickým proudem, Výška 800 mm, Typ: DE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	927062 DE
GTIN	4062406755515
Třída artiklu	9GG

Popis

Provedení:

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky. Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

Šířka	50 mm
Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Zásuvka typ	F

Technický list

Zdroj energie	Síťový provoz
Hloubka	700 mm
Výška	800 mm
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atribut názvu produktu	Výška 800 mm
Druh produktu	Energetický modul

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/927062-DE>