



Cenově výhodné balení těsnicí prostředky na závity, 5 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo

GG3322 58-11

GTIN

Třída artiklu

GGN

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Střední pevnost, těsnění trubek a závitů, schválení NSF-P1, **bez označení**.

Rozsah dodávky:

5× těsnění závitů, 50 ml, č. 083322 58#11.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Pro velikost palcových závitů

2 palec

Pro velikost závitů M až

M56

Technický list

Bod vzplanutí	100 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Dynamická viskozita	20000 - 80000 mPas
Vhodné pro materiál	Kov
Chemický základ	Anaerobní metakryláty
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Demontáž	se speciálním nástrojem
Barva	žlutá
Tvar	kapalný
Funkční pevnost dle	1 - 2 h
Třída pevnosti	Střední pevnost
Označení výrobce	58-11
Plnicí množství	50 ml
Hustota	1,1 g/cm ³
Dotyková pevnost za	15 - 30 min
Vhodné pro oblast použití	všechna závitová spojení
Skladovací teplota	10 - 25 °C
Pro druh závitu	všechny
Maximální rozměr štěrbin	0,3 mm
Minimální moment uvolnění	18 - 24 Nm
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3322 58-11