

Garant GRIDLINE

Segment nóg z modułem zasilającym i sprężonego powietrza, Wysokość 800 mm, Typ: CZ



Dane zamówienia

Numer katalogowy	927067 CZ
GTIN	4062406755652
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

w dostawie::

Segment nóg z dwoma gniazdami ze stykiem ochronnym włącznie z materiałami montażowymi, bez okablowania.

Złączka bezpieczna do obsługi jedną ręką, złączka szybkozamykająca szer. nom. 7,2 i gwint przyłączeniowy 3/8 cala, do 10 bar.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakierowanie proszkowe.**

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

Karta danych

szerokość	50 mm
Gniazdo, typ	E
prąd znamionowy	16 A
napięcie znamionowe	250 V
pasuje do blatów o głębokości	750 mm
głębokość	700 mm
wysokość	800 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atrybut nazwy produktu	Wysokość 800 mm
Rodzaj produktu	Moduły zasilające

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/927067-CZ>