



Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 17-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6055 6
GTIN	4069515051682
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630168 6.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 St. nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632840 gr. 150

Verlengstukken: 1 St. nr. 632420 gr. 150

Cardangewricht: 1 St. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 St. nr. 632090 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aantal delen	17
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel
USP1	3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 17-delig

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6055 6